

Solutions LANscape®

Tiroirs optiques LANC et LANS

FASTSHIP

Vous recherchez des solutions de connexion optique qui vous aideront à gagner du temps et de l'argent lors de l'installation et qui sont rapidement disponibles ? Voulez-vous un tiroir déjà équipé de modules à traversées, voire entièrement équipé, jusqu'à inclure les pigtails ? Pour nos tiroirs FAST LANC/LANS assortis (voir tableau ci-dessous), nous assurons une expédition rapide adaptée à vos besoins. Le matériel est prêt à partir dans un délai de 72 heures, depuis nos lignes d'assemblage rapide et notre gamme de produits en stock.

Tiroir optique fixe 1U LANC

- Montage facile avec les ouvertures en demis-oeillets
Permet un montage rapide et précis du tiroir
- Accepte différentes méthodes de terminaison
Épissurage avec pigtails ou terminaison directe avec des connecteurs UniCam® dans le même tiroir



Tiroir optique coulissant et pivotant 1U LANS

- Montage facile avec les ouvertures en demis-oeillets
Permet un montage rapide et précis du tiroir
- Flexibilité de l'intérieur du tiroir
Convient pour l'épissurage avec pigtails, les câbles pré-terminés et les liaisons Plug & Play™ ou Pretium EDGE®, la terminaison directe avec des connecteurs UniCam® ou l'emploi de modules cuivre FutureCom™ S250/S500
- Arrière modulaire (deux ouvertures) pour l'arrimage de différents types de câbles
(Utilisation de presse-étoupes pour un diamètre extérieur de câble de 6 à 16 mm (max. 4), clips de montage pour tête de bifurcation de câbles pré-terminés (max. 4), câbles à nombre réduit de fibres (max. 24)



Conditions générales

- Le programme FastShip est conçu pour répondre aux besoins liés aux petites tâches quotidiennes (déplacements, ajouts, modifications, etc). Les produits FastShip peuvent être expédiés dans un délai de 72 heures à compter de la date de confirmation du bon de commande par Corning. Les conditions inhérentes au transport rapide sont disponibles sur demande et aux frais du client.
- Tous les produits du programme FastShip sont disponibles selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Si un produit n'est pas disponible à un moment donné, Corning se réserve le droit de proposer d'autres délais pour une livraison au plus tôt ou de suggérer des solutions équivalentes.

Tiroirs optiques LANC et LANS - Configurations disponibles

Tiroir optique fixe LANC - partiellement équipé

Version de raccordement directe: équipé de modules à traversées (LC duplex à obturateurs), presse-étoupe (1x M20), obturateurs pour les ouvertures frontales inutilisées, sans protection d'épissurage

Type de traversée et de fibre	Référence	Description
LC Duplex SM/OS2	LANC-112-AE-00R-S0B	LANC, 1U, 12 fibres, LC duplex bleu, SM/OS2, sans cassette d'épissurage ni pigtaills, noir
	LANC-124-AE-00R-S0B	LANC, 1U, 24 fibres, LC duplex bleu, SM/OS2, sans cassette d'épissurage ni pigtaills, noir
	LANC-148-AE-00R-S0B	LANC, 1U, 48 fibres, LC duplex bleu, SM/OS2, sans cassette d'épissurage ni pigtaills, noir
LC Duplex MM/OM4	LANC-112-AD-00Q-S0B	LANC, 1U, 12 fibres, LC duplex turquoise, MM/OM4, sans cassette d'épissurage ni pigtaills, noir
	LANC-124-AD-00Q-S0B	LANC, 1U, 24 fibres, LC duplex turquoise, MM/OM4, sans cassette d'épissurage ni pigtaills, noir
	LANC-148-AD-00Q-S0B	LANC, 1U, 48 fibres, LC duplex turquoise, MM/OM4, sans cassette d'épissurage ni pigtaills, noir
SC Duplex SM/OS2	LANC-112-72-00R-S0B	LANC, 1U, 12 fibres, SC duplex bleu, SM/OS2, sans cassette d'épissurage ni pigtaills, noir
	LANC-124-72-00R-S0B	LANC, 1U, 24 fibres, SC duplex bleu, SM/OS2, sans cassette d'épissurage ni pigtaills, noir
SC Duplex MM/OM4	LANC-112-E7-00Q-S0B	LANC, 1U, 12 fibres, SC duplex turquoise, MM/OM4, sans cassette d'épissurage ni pigtaills, noir
	LANC-124-E7-00Q-S0B	LANC, 1U, 24 fibres, SC duplex turquoise, MM/OM4, sans cassette d'épissurage ni pigtaills, noir



Tiroir optique coulissant LANS - partiellement équipé

Version de raccordement directe: équipé de modules à traversées (LC duplex à obturateurs), presse-étoupe (1x M20), obturateurs pour les ouvertures frontales inutilisées, sans protection d'épissurage

Type de traversée et de fibre	Référence	Description
LC Duplex SM/OS2	LANS-112-AE-00R-S0B	LANS, 1U, 12 fibres, LC duplex bleu, SM/OS2, sans cassette d'épissurage ni pigtaills, noir
	LANS-124-AE-00R-S0B	LANS, 1U, 24 fibres, LC duplex bleu, SM/OS2, sans cassette d'épissurage ni pigtaills, noir
	LANS-148-AE-00R-S0B	LANS, 1U, 48 fibres, LC duplex bleu, SM/OS2, sans cassette d'épissurage ni pigtaills, noir
LC Duplex OM4	LANS-112-AD-00Q-S0B	LANS, 1U, 12 fibres, LC duplex turquoise, MM/OM4, sans cassette d'épissurage ni pigtaills, noir
	LANS-124-AD-00Q-S0B	LANS, 1U, 24 fibres, LC duplex turquoise, MM/OM4, sans cassette d'épissurage ni pigtaills, noir
	LANS-148-AD-00Q-S0B	LANS, 1U, 48 fibres, LC duplex turquoise, MM/OM4, sans cassette d'épissurage ni pigtaills, noir
SC Duplex SM/OS2	LANS-112-72-00R-S0B	LANS, 1U, 12 fibres, SC duplex bleu, SM/OS2, sans cassette d'épissurage ni pigtaills, noir
	LANS-124-72-00R-S0B	LANS, 1U, 24 fibres, SC duplex bleu, SM/OS2, sans cassette d'épissurage ni pigtaills, noir
SC Duplex MM/OM4	LANS-112-E7-00Q-S0B	LANS, 1U, 12 fibres, SC duplex turquoise, MM/OM4, sans cassette d'épissurage ni pigtaills, noir
	LANS-124-E7-00Q-S0B	LANS, 1U, 24 fibres, SC duplex turquoise, MM/OM4, sans cassette d'épissurage ni pigtaills, noir



Tiroirs optiques coulissants LANS - entièrement équipés, prêts pour l'épissurage

Version d'épissurage: équipé de modules à traversées (LC duplex à obturateurs), cassettes d'épissurage avec peignes d'épissures, pigtaills et couvercle, presse-étoupe (1x M20), obturateurs pour les ouvertures frontales inutilisées, sans protection d'épissurage

Type de traversée et de fibre	Référence	Description
LC Duplex SM/OS2	LANS-112-AE-02R-S8B	LANS, 1U, 12 fibres, LC duplex bleu, SM/OS2, avec cassette d'épissurage et pigtaills, noir
	LANS-124-AE-02R-S8B	LANS, 1U, 24 fibres, LC duplex bleu, SM/OS2, avec cassette d'épissurage et pigtaills, noir
	LANS-148-AE-02R-S8B	LANS, 1U, 48 fibres, LC duplex bleu, SM/OS2, avec cassette d'épissurage et pigtaills, noir
LC Duplex MM/OM4	LANS-112-AD-03Q-S8B	LANS, 1U, 12 fibres, LC duplex turquoise, MM/OM4, avec cassette d'épissurage et pigtaills, noir
	LANS-124-AD-03Q-S8B	LANS, 1U, 24 fibres, LC duplex turquoise, MM/OM4, avec cassette d'épissurage et pigtaills, noir
	LANS-148-AD-03Q-S8B	LANS, 1U, 48 fibres, LC duplex turquoise, MM/OM4, avec cassette d'épissurage et pigtaills, noir
SC Duplex SM/OS2	LANS-112-72-58R-S8B	LANS, 1U, 12 fibres, SC duplex bleu, SM/OS2, avec cassette d'épissurage et pigtaills, noir
	LANS-124-72-58R-S8B	LANS, 1U, 24 fibres, SC duplex bleu, SM/OS2, avec cassette d'épissurage et pigtaills, noir
SC Duplex MM/OM4	LANS-112-E7-39Q-S8B	LANS, 1U, 12 fibres, SC duplex turquoise, MM/OM4, avec cassette d'épissurage et pigtaills, noir
	LANS-124-E7-39Q-S8B	LANS, 1U, 24 fibres, SC duplex turquoise, MM/OM4, avec cassette d'épissurage et pigtaills, noir



Kits d'épissurage

Pour versions de raccordement directe LANC ou LANS partiellement chargées, avec cassettes d'épissurage et peignes d'épissures, pigtaills et couvercle, sans protection d'épissurage

Type de traversée et de fibre	Référence	Description
LC SM/OS2	SP12-02R-S8	Kit d'épissurage universel LC SM/OS2 UPC (termorétractable/sertissable) avec 12 pigtaills et couvercle
LC MM/OM4	SP12-03Q-S8	Kit d'épissurage universel LC MM/OM4 (termorétractable/sertissable) avec 12 pigtaills et couvercle
SC SM/OS2	SP12-58R-S8	Kit d'épissurage universel SC SM/OS2 UPC (termorétractable/sertissable) avec 12 pigtaills et couvercle
SC MM/OM4	SP12-39Q-S8	Kit d'épissurage universel SC MM/OM4 (termorétractable/sertissable) avec 12 pigtaills et couvercle



Protection d'épissure

Adaptateur et type de fibre	Référence	Description
	HSP-60S100-1	Protection d'épissure thermorétractable, 60 mm (100 pièces)
	CSP-1	Protection d'épissure à sertir (150 pièces)